



MASCARILLA AUTOFILTRANTE  
FILTERING HALF MASK

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**1720-V**  
**FFP2 NR D**



## 1720-V FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

### Descripción Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo **1720-V FFP2 NR D** son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa) y alimentación de animales. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3. Type of uses for the half mask **1720-V FFP2 NR D**: Sanding of old coats of paint, coatings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, pesticide fumigation and use/cleaning of animal feeding systems. **In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering**

### Características Characteristics



**Clip nasal ajustable**  
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.


**Adjustable nose clip**  
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

**Bandas de ajuste sintéticas**  
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

**Setting synthetic bands**  
It does not contain materials made of natural rubber. (latex) No staples, a single ring.

**Material interior suave**  
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

**Soft inner material**  
The material inside provides great comfort throughout the day.



**Composición del material filtrante:**  
100% tejido no tejido.

No incluye grafeno

**Filtering material composition:**  
100% woven unwoven

Does not include graphene

**Válvula de exhalación**  
Ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

**Exhalation valve**  
Offering greater comfort during the working day in humid environments and/or where the work rate is high.




## 1720-V FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

### Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 10 x VLA  
Protección:  
Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos de toxicidad media.

Maximum level of use: 10 x TLV  
Protection:  
Solid and liquid aerosols (such as oil mists), non-toxic, medium toxicity.

### Marcado Marking



### Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:  
Continuous inhaled flow resistente: Satisfactorio / Satisfying

Contenido de CO<sub>2</sub> en el aire de inhalación:  
Continuous inhaled flow resistente: Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:  
Continuous inhaled flow resistente:

30 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
95 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
160 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE  
Normas: EN 149:2001+A1:2009  
Reglamento (UE) 2016/425  
Organismo de control N° 0161

CE Certification  
Norms: EN 149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425  
Control body number: N°0161

## 1720-V FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



### Advertencias Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

### Limitaciones de uso Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

### Embalaje Packaging

Caja 12 ud / 12 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



### Personalización Customization

#### 1 Marcado

AQUÍ SU LOGO



#### 2 Colores



#### 3 Packaging

